


PRO KIT 3D GLUE STICK

€ 69,95

Excl. BTW: € 57,81

Afbeeldingen



Beschrijving

Magigoo Pro Kit – Professionele build-plate lijmen voor engineering filamenten

Wat is de Magigoo Pro Kit?

De Magigoo Pro Kit bestaat uit een selectie professionele 3D-printlijmen die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik met **engineering filamenten**. Elke lijm is geoptimaliseerd voor één specifiek materiaaltipe en zorgt voor maximale hechting tijdens het printen op hoge temperaturen, terwijl het object na afkoeling eenvoudig loskomt. Lijmresten zijn bovendien gemakkelijk met water te verwijderen.

Inhoud van de Magigoo Pro Kit

- **Magigoo Pro PA**
Ontwikkeld voor professioneel gebruik met **polyamide (nylon) filamenten**, inclusief glas- en koolstofvezelversterkte varianten. Getest met verschillende PA-merken.
- **Magigoo Pro PC**
Speciaal geformuleerd voor **polycarbonaat (PC) filamenten** en vezelversterkte uitvoeringen.

- **Magigoo Pro PP**
Ontworpen voor optimale hechting bij **polypropyleen (PP)** filamenten.
- **Magigoo Original**
Geschikt voor een breed scala aan standaard filamenten zoals **PLA, ABS, HIPS, PETG en TPU**.

Gebruik

1. Schud de fles goed voor gebruik.
2. Druk de applicatorpunt stevig op het printbed om het interne ventiel te activeren en breng de lijm aan op het gewenste gebied.
3. Print volgens de aanbevelingen van de filament- en printerfabrikant.
4. Laat het printbed afkoelen; de print laat vanzelf los.
5. Reinig het oppervlak met een licht vochtige doek.

Veiligheid

Deze producten zijn bedoeld voor **professioneel gebruik**. Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik.

- Gebruik de lijm uitsluitend met de daarvoor bedoelde filamenten. Onjuist gebruik kan leiden tot overmatige hechting en beschadiging van het printoppervlak.
- Sommige producten kunnen stoffen bevatten die huid- of oogirritatie veroorzaken. Was handen na gebruik en draag bij voorkeur handschoenen. Raadpleeg indien nodig de Safety Data Sheets of de fabrikant.
- De fles bevat een applicator met veermechanisme. Activeer deze door de punt stevig op het printbed te drukken en voorkom dat de applicator loskomt bij het indrukken van de fles.

Tips voor optimale resultaten

- Voor grotere prints wordt een **brim van 20 mm** aanbevolen.
- Bij overmatige hechting kan een kleine hoeveelheid water op het printbed worden aangebracht. Laat dit langzaam onder het object lopen om het verwijderen te vergemakkelijken.

Productinformatie

Artikelnummer	MKIT2018
Merk	MAGIGOO
Is on Sale	Nee

